

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## KLÄMRING

**Passar till alla Faluplast Golvbrunnar**

**RSK 713 5113 // NRF 451 6101 Art.nr 65068 Vit**

**RSK 713 5115 // NRF 451 6102 Art.nr 65061 Grå**

Klämringen är tillverkad av Polypropen (PP).

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att synliga delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

Klämringarna är enbart avsedda för Faluplast golvbrunnar och används vid installation av tätskikt. Faluplast Golvbrunnar:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| • <b>FLEXIBRUNN</b> | <b>RSK 711 0847 // NRF 451 6094</b> |
| • <b>IDA</b>        | <b>RSK 711 0848 // NRF 451 6095</b> |
| • <b>BODIL</b>      | <b>RSK 711 0849 // NRF 451 6096</b> |
| • <b>SIV</b>        | <b>RSK 711 0850 // NRF 451 6097</b> |
| • <b>RUT</b>        | <b>RSK 711 0851 // NRF 451 6098</b> |

OBS! Inga andra skruvar än de vi rekommenderar får användas.

- Specialskruv 5-pack samt 1st o-ring till klämring (RSK 714 0631)

Om skruvhålen blir skadade finns det möjlighet att i första hand använda

- Reparationsskruv 1 Grov (RSK 712 9831 // NRF 451 6041)
- och i andra hand
- Reparationsskruv 2 Lång (RSK 712 9847 // NRF 451 6044)

### *Montering:*

Skanna QR-koden på etiketten för monteringsanvisning, alternativt besök vår hemsida [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).

**Faluplast**